


# CUBE Easy Mobil 980 ADR Générateur

HOMOLOGUÉ  
ADR



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
CUBE Easy Mobil 980, ADR Générateur 2 raccords rapides 1/2" - 1 aller et 1 retour, capot	130	112	118	100	11679

1	Cuve en polyéthylène double paroi
2	Capot de protection en polyéthylène avec 2 fermetures à levier cadenassable en acier inox
3	4 plots pour empilage à vide
4	4 anneaux de levage et d'arrimage en acier galvanisé
5	Autocollants de prévention des risques
6	Poignées intégrées pour manutention à vide
7	Passage de fourches pour chariot élévateur
8	Couvercle d'inspection Ø 150 mm avec soupape de surpression/ventilation 2" intégrée
9	Kit pour raccordement groupe électrogène avec 2 raccords rapides 1/2" (1 pour l'alimentation, 1 pour le retour)
10	Bouchon de remplissage 2" avec soupape de surpression/ventilation 2" intégrée
11	Jauge de niveau

<b>CUBE EASY MOBIL 980 ADR GENERATEUR</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
<b>Epaisseur matière</b>	7 mm
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, HVO, XTL, GNR, Fioul
<b>Densité liquide maximum admissible</b>	1 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20° C à +40° C
<b>Cloison anti-vague</b>	Oui
<b>Raccord entrée sortie</b>	2 raccords rapides 1/2" (1 pour l'alimentation, 1 pour le retour)
<b>Crépine de fond</b>	Oui
<b>Clapet anti-retour</b>	Non
<b>Aspiration</b>	Raccord rapide en laiton chromé
<b>Vanne coupe circuit</b>	Oui
<b>Manipulable en charge</b>	Oui (levable par chariot élévateur)
<b>Gerbable</b>	Oui, à vide
<b>Empilable</b>	A vide, jusqu'à 2 pièces
<b>Transportable</b>	Oui
<b>Stockage</b>	Stockage sur rétention